

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.100

NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-4-28 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.100 - NH 熔断器负荷开关

特征

型号	SV 9344.100
型式	用于安装板安装
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 20 mm 接线区高度: 3 mm
说明	连接 50—150 mm ² 扇形导线。
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
最大额定工作电流	250 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	1
说明	标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时，只能与“特殊用途保险器”同时使用。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2（保险器熔丝）
尺寸	宽度: 184 mm 高度: 298 mm

特征

圆导线连接	35 - 150 mm ²
用于叠层铜母线的接线区	14 mm
极数	3 极
圆导体横截面	35 - 150 mm ²
包装单元	1 件
净重	2.278 kg
毛重	2.28 kg
铜成分 (kg/件)	0.3
税率号	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	SV NH-分离器 GR.1, 250A, 690V

批准

批准	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明 符合性声明 UK