


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.110

NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-4-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.110 - NH 熔断器负荷开关

特征

| | |
|-----------------------------|--|
| 型号 | SV 9344.110 |
| 型式 | 用于安装板安装 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道: 镀银电解铜 |
| 颜色 | 主体架: RAL 7035 箱盖: RAL 7035/7001 |
| 用于叠层铜母线的接线区 | 接线区宽度: 32 mm 接线区高度: 10 mm |
| for mounting plate assembly | 是的 |
| 导线出线 | 上/下 |
| 接线方式 | 螺钉 M10 |
| 最大额定工作电流 | 250 A |
| 额定工作电压 | 690 V, 3~ |
| 用于 NH 规格 | 1 |
| 说明 | 标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时, 只能与“特殊用途保险器”同时使用。 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝) |
| 尺寸 | 宽度: 184 mm 高度: 298 mm |
| 圆导线连接 | 10 - 150 mm ² |

特征

| | |
|------------|----------------------------|
| 极数 | 3 极 |
| 圆导体横截面 | 10 - 150 mm ² |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.138 kg |
| 毛重 | 2.14 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 0.3 |
| 税率号 | 85365080 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 产品描述 | SV NH-加载隔离GR.1, 250A, 690V |

批准

| | |
|----|---|
| 批准 | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
