

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.110 NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-1-16 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9344.110 - NH 熔断器负荷开关

## 特征

型号	SV 9344.110
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 32 mm 接线区高度: 10 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
最大额定工作电流	250 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	1
说明	标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时，只能与“特殊用途保险器”同时使用。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 184 mm 高度: 298 mm
圆导线连接	10 - 150 mm <sup>2</sup>
极数	3 极

## 特征

---

Round conductor cross-section 10 - 150 mm<sup>2</sup>

---

包装单元 1 件

---

净重 2.138

---

毛重 2.14

---

铜成分 (kg/件) 0.3

---

税率号 85365080

---

EAN 4028177540606

---

ETIM 9 EC000249

---

ECLASS 8.0 27371401

---

## 批准

---

批准 C-UR  
CQC-CCC  
UR + C-UR (recognized)

---

解释 符合性声明  
符合性声明 UK