

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.210 NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-2-3 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.210 - NH 熔断器负荷开关

## 特征

型号	SV 9344.210
型式	用于安装板安装
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 50 mm 接线区高度: 10 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
最大额定工作电流	400 A
额定工作电压	690 V, 3~
用于 NH 规格	2
说明	标注的技术参数可能与 UR 标准应用有所不同。按 UR 标准应用时，只能与“特殊用途保险器”同时使用。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 210 mm 高度: 298 mm
圆导线连接	10 - 240 mm <sup>2</sup>

## 特征

---

极数	3 极
Round conductor cross-section	10 - 240 mm <sup>2</sup>
包装单元	1 件
净重	3.08
毛重	3.098
铜成分 (kg/件)	1
税率号	85369095
EAN	4028177540675
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## 批准

---

批准	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
解释	符合性声明 符合性声明 UK