

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.230

NH 熔断器负荷开关

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.230 - NH 熔断器负荷开关 带电子式熔丝监控

特征

型号	SV 9344.230
型式	用于安装板安装
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94 触点轨道: 镀银电解铜
颜色	主体架: RAL 7035 箱盖: RAL 7035/7001
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 50 mm 接线区高度: 10 mm
for mounting plate assembly	是的
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
最大额定工作电流	400 A
额定工作电压	400 V - 690 V, 3~
用于 NH 规格	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (保险器熔丝)
尺寸	宽度: 210 mm 高度: 298 mm
圆导线连接	10 - 240 mm ²
极数	3 极

特征

带电子式熔丝监控	是的
圆导体横截面	10 - 240 mm ²
包装单元	1 件
净重	3.178 kg
毛重	3.18 kg
铜成分 (kg/件)	1
税率号	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
产品描述	SV NH-分离器 GR.2, 400A, 690V

批准

批准	CQC-CCC
解释	符合性声明 符合性声明 UK