

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.610

## 框型接线柱

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.610 - 框型接线柱 用于 NH 熔断器负荷开关

用于规格 1 - 3 的NH 断路器，直接连接圆导线和多股导线以及叠层铜母线。



## 特征

型号	SV 9344.610
产品描述	用于直接连接圆形和扇形导线以及叠层铜母线。适用于带螺钉连接的NH 熔断器负荷开关。
材料	黄铜铸件
表面	镀镍
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 20 mm 接线区高度: 14 mm
接线方式	框型接线柱
用于结构尺寸	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm <sup>2</sup>
圆导线连接	35 - 150 mm <sup>2</sup>
圆导体横截面	35 - 150 mm <sup>2</sup>
包装单元	3 件
净重	0.171 kg

# 特征

---

毛重	0.175 kg
税率号	73182900
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
产品描述	SV 连接器 部件 150 QMM

---