

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9344.620**

**框型接线柱**

状态: 2026-5-30 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.620 - 框型接线柱 用于 NH 熔断器负荷开关

用于规格 1 - 3 的NH 断路器，直接连接圆导线和多股导线以及叠层铜母线。



## 特征

型号	SV 9344.620
产品描述	用于直接连接圆形和扇形导线以及叠层铜母线。适用于带螺钉连接的NH 熔断器负荷开关。
材料	黄铜铸件
表面	镀镍
用于叠层铜母线的接线区	接线区宽度: 32 mm 接线区高度: 20 mm
接线方式	框型接线柱
用于结构尺寸	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm <sup>2</sup>
圆导线连接	95 - 300 mm <sup>2</sup>
圆导体横截面	95 - 300 mm <sup>2</sup>
包装单元	3 件
净重	0.39 kg

# 特征

---

毛重	0.397 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
产品描述	SV 终点 连接器 300 QMM