

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.200

## 保险丝座

状态: 2026-4-6 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.200 - 保险丝座 61 A 至 400 A

3 极，适用于母线中心距为 60mm 的母线系统。

## 特征

型号	SV 9345.200
型式	用于 J 类熔断器
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：镀银电解铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001
圆导线接线端子	AWG 4/0 - MCM 600
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
导线出线	上/下
接线方式	框型接线柱
用于保险器类型（等级）	J
最大额定工作电流	200 A
Rated operating current (min.)	101 A
额定工作电压	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
说明	在 RiLine 母线系统上使用保险丝座时填写 UL（所列附件）
标准	UL 508
尺寸	宽度: 210 mm 高度: 288 mm

## 特征

---

适合于保险丝	直径: 41 mm 长度: 146 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
UL 电气值 (SCCR)	100 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 200 A, JDDZ/7
极数	3 极
包装单元	1 件
净重	3.939 kg
毛重	3.94 kg
铜成分 (kg/件)	1.389
税率号	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
产品描述	SV 保险丝

## 批准

---

批准	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
----	--