

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.400

保险丝座

状态: 2026-4-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.400 - 保险丝座 61 A 至 400 A

3 极，适用于母线中心距为 60mm 的母线系统。

特征

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 型号 | SV 9345.400 |
| 型式 | 用于 J 类熔断器 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：镀银电解铜 |
| 颜色 | 主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7035/7001 |
| 圆导线接线端子 | AWG 4/0 - MCM 600 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm |
| 导线出线 | 上/下 |
| 接线方式 | 框型接线柱 |
| 用于保险器类型（等级） | J |
| 最大额定工作电流 | 400 A |
| Rated operating current (min.) | 201 A |
| 额定工作电压 | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-8 |
| 说明 | 在 RiLine 母线系统上使用保险丝座时填写 UL（所列附件） |
| 标准 | UL 508 |
| 尺寸 | 宽度: 250 mm 高度: 328 mm |

特征

| | |
|---------------|---|
| 适合于保险丝 | 直径: 54 mm 长度: 181 mm |
| 适合于母线 | 高度: 5, 10 mm |
| UL 电气值 (SCCR) | 100 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 400 A, JDDZ/7 |
| 极数 | 3 极 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 5 kg |
| 毛重 | 5.32 kg |
| 铜成分 (kg/件) | 2.106 |
| 税率号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| 产品描述 | 熔断器座 Class J, 201-400 A, 600 V, 3-pole, (60 mm) |

批准

| | |
|----|--|
| 批准 | C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
|----|--|