

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.614 CB 元件适配器

状态: 2025-12-18 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.614 - CB 元件适配器 4 极

特征

型号	SV 9345.614
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	带连接软母线 滑动块
额定电流 最大	250 A
额定工作电压	690 V, 4~
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 480 V, 断路器, 最大 250A, DIVQ/7
导线出线	下面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
说明	导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	4 极
尺寸	宽度: 140 mm 高度: 310 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm

特征

适用于制造商 (类型)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
包装单元	1 件
净重	2.405
毛重	2.526
铜成分 (kg/件)	1.134
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177679993
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
解释	符合性声明 符合性声明 UK