


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.700 CB 元件适配器

状态: 2026-7-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.700 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装



特征

型号	SV 9345.700
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	带连接软母线 滑动块
额定电流 最大	630 A
额定工作电压	690 V, 3~
说明	导线出线：开关出线端或作为开关设备的出线导线 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
UL 电气值 (SCCR)	65 kA - 480 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7
导线出线	上面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
极数	3 极
关于订货编号的说明	在使用 Siemens VL630 开关设备时额外需要 9342.720 插座

特征

尺寸	宽度: 140 mm 高度: 345 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
适用于制造商 (类型)	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
认证	UL
包装单元	1 件
净重	3.6 kg
毛重	3.808 kg
铜成分 (kg/件)	2.44
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
产品描述	CB适配器配连接母线 630A 上出线

批准

批准	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
----	---

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------