Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9345.714 CB 元件适配器

状态: 2025-12-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SV 9345.714 - CB 元件适配器 4 极

特征

型号 	SV 9345.714
材料	聚酰胺
	防火性能符合 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
供货范围	间隔铜柱
	连接螺钉
额定电流 最大	500 A
额定工作电压	690 V, 4~
导线出线	下面
用于母线系统,中心距离为	60 mm
说明	导线出线:开关出线端或作为开关设备的出线导线
	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
极数	4 极
尺寸	宽度: 185 mm
	高度: 300 mm
适合于母线	高度: 5, 10 mm
适用于制造商(类型)	Schneider Electric
适用于制造商(类型)	Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
包装单元	1件
净重	3.4
毛重	3.524

© Rittal 2025 2

特征

铜成分(kg/件)	2.135
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177684522
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

解释	 符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025