


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.730 CB 元件适配器

状态: 2025-12-8 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.730 - CB 元件适配器 3 极

CB 通用元件适配器，简化断路器安装



## 特征

|                  |   |
|------------------|---|
| 型号               | SV 9345.730                                     |
| 材料               | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0                          |
| 颜色               | RAL 7035  |
| 供货范围             | 带连接软母线<br>滑动块                                   |
| 额定电流 最大          | 400 A   |
| 额定工作电压           | 690 V, 3~                                       |
| UL 电气值 (SCCR)    | 65 kA - 480 V, 断路器, 最大 400A, DIVQ/7             |
| 导线出线             | 下面  |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm   |
| 说明               | 导线出线: 开关出线端或作为开关设备的出线导线<br>给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| 极数               | 3 极   |
| 尺寸               | 宽度: 140 mm<br>高度: 345 mm                        |

## 特征

---

|  |  |
|--|--|
| 适合于母线  | 高度: 5, 10 mm   |
| 适用于制造商 (类型)  | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)<br>GE (FG400)<br>Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)<br>Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)<br>Schrack (MC3)<br>Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)<br>Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| 包装单元   | 1 件  |
| 净重   | 2.831  |
| 毛重   | 2.963  |
| 铜成分 (kg/件)   | 1.533  |
| 税率号  | 85369095   |
| Custom Tariff Number China<br>(deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000  |
| EAN  | 4028177680036  |
| ETIM 9   | EC001531   |
| ECLASS 8.0   | 27370304   |

## 批准

---

|    |  |
|----|--|
| 批准 | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|----|--|

---

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK