


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.060

NH 熔丝负荷断路器

状态: 2024-5-16 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.060 - NH 熔丝负荷断路器



特征

型号	SV 9346.060
材料	玻璃纤维增强的聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 触点轨道：镀银硬质铜
颜色	主体架：RAL 7035 箱盖：RAL 7001 手柄：RAL 7016
用于母线系统，中心距离为...	100 mm
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M8
最大额定工作电流	160 A
用于 NH 规格	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2（保险器熔丝）
用于互感器安装	是的
尺寸	宽度: 50 mm 高度: 400 mm

特征

用于圆形导线的连接	2.5 - 95 mm ²
适合于母线	高度: 5, 10 mm
额定工作电压	690 V, 3~
极数	3 极
包装单元	1 件
重量/包装	1.18 kg
铜成分 (kg/件)	0.65
税率号	85365080
EAN	4028177668133
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------