

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.240

RiLineX 连接适配器

状态: 2026-6-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.240 - RiLineX 连接适配器

RiLineX 连接适配器，用于 60 mm 母线系统。该适配器结构设计紧凑，性能可靠。拆卸必须借助工具完成。导体连接既可以从上侧也可以从下侧进行。通过可分式连接端子，可以特别简便地插入连接导体。该适配器也可用于扁平铜母线。通过简单地卡扣在 RiLineX 基板上完成安装。该适配器可轻松安装于 RiLine60 上。它具有较高的短路耐受能力，以及易于安装的防接触保护装置。该设备采用螺丝紧固方式，可同时实现与母线和导体的接触连接，并可用于适配母线厚度 (5/10 mm)。



特征

型号	RX 9360.240
您的获益	支持安装在母线系统上，电缆连接仅需一颗螺丝即可完成
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005
Rated current (reference value, IEC)	432 A
Rated current of round conductor max.(IEC)	680 A
Rated current of round conductor max. (UL)	640 A
Rated current of laminated copper bar max. (IEC)	870 A

特征

Rated current of laminated copper bar max. (UL)	840 A
说明	<p>The specified rated current, given as a reference value, is based on the recommended maximum operating current for single-core cable with a permissible conductor temperature of 70 °C in accordance with IEC 61439-1, Table H.1, installation spaced horizontally in free air at an ambient temperature of 55 °C.</p> <p>The specified rated current max. (IEC) describes the recommended maximum operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70 K in accordance with IEC 61439-1 (Table 6) for conductors spaced free in air. The permissible insulation temperature must be observed.</p>
UL 电气值 (SCCR)	27.5 kA - 600 V, RMS, 未保护 100 kA - 600 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 1600 A, JDDZ/7
导线出线	上/下
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 145 mm 高度: 239.4 mm 深度: 104.6 mm
圆导线连接	95 - 300 mm ²
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	32 x 20 mm
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

特征

额定电压	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
污染等级	3
标准	IEC/EN 61439-1 UL 508
额定峰值电压 U _{imp}	12 kV
额定绝缘电压 U _i	1,000 V
最大损耗功率	28 W
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2X
最大工作环境空气湿度	90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
包装单元	1 件
净重	1.8 kg
毛重	1.849 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	10.57
税率号	85369010
ETIM 9	EC001531

特征

产品描述

RiLineX 连接适配器，用于 60 mm 母线系统。该适配器结构设计紧凑，性能可靠。拆卸必须借助工具完成。导体连接既可以从上侧也可以从下侧进行。通过可分式连接端子，可以特别简便地插入连接导体。该适配器也可用于扁平铜母线。通过简单地卡扣在 RiLineX 基板上完成安装。该适配器可轻松安装于 RiLine60 上。它具有较高的短路耐受能力，以及易于安装的防接触保护装置。该设备采用螺丝紧固方式，可同时实现与母线和导体的接触连接，并可用于适配母线厚度 (5/10 mm)。

批准

批准

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明

PCF-declaration