

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.525

## RiLineX CB 设备适配器

状态: 2026-2-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.525 - RiLineX CB 设备适配器

RiLineX CB 设备适配器（3 极，最大 400 A），适用于 60 mm 母线系统。设备宽度为 145 mm。凭借“快速安装”（Easy-Fix）设计理念，适配器与开关的安装可独立进行。该设计适用于主流制造商。适配器支持免工具卡扣式安装，可半自动适配 5 和 10 mm 厚的母线。出线方向可根据需要，通过简单改装实现下出线或上出线。



## 特征

型号	RX 9360.525
型式	Easy Fix
您的获益	塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上 支持卡扣式安装，最高 250 A，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005 RAL 35745
供货范围	包含 3 个接线端子盖板
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
额定峰值电压 Uimp	12 kV
额定电压	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

# 特征

额定绝缘电压 $U_i$	1,000 V
过压类别	4
污染等级	3
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	29 x 6 mm
极数	3 极
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
适用于制造商 (类型)	可通过下载区的选择辅助工具轻松找到合适的设备适配器。
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
基波频率	50...60 Hz
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
工作温度范围	-25 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
尺寸	宽度: 145 mm 高度: 325.8 mm
包装单元	1 件
净重	4
毛重	4.298
铜成分 (kg/件)	1.652

## 特征

---

税率号 85369095

---

EAN 4028177997127

---

ETIM 9 EC001531

## 批准

---

批准 UL + C-UL (listed)

---

解释 符合性声明