

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.525

RiLineX CB 设备适配器

状态: 2026-7-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.525 - RiLineX CB 设备适配器

RiLineX CB 设备适配器（3 极，最大 400 A），适用于 60 mm 母线系统。设备宽度为 145 mm。凭借“快速安装”（Easy-Fix）设计理念，适配器与开关的安装可独立进行。该设计适用于主流制造商。适配器支持免工具卡扣式安装，可半自动适配 5 和 10 mm 厚的母线。出线方向可根据需要，通过简单改装实现下出线或上出线。



特征

型号	RX 9360.525
型式	Easy Fix
您的获益	塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上 支持卡扣式安装，最高 250 A，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005 RAL 35745
供货范围	包含 3 个接线端子盖板
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
额定峰值电压 U _{imp}	8 kV

特征

额定电压	690 V AC 600 V AC (UL)
额定绝缘电压 U_i	1,000 V
污染等级	3
极数	3 极
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
横截面	29 mm ² 6 mm ²
适用于制造商 (类型)	可通过下载区的选择辅助工具轻松找到合适的设备适配器。
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
基波频率	50...60 Hz
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
工作温度范围	-25 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
尺寸	宽度: 145 mm 高度: 325.8 mm
火灾荷载	22.239 MJ/m ²
包装单元	1 件
净重	4 kg
毛重	4.298 kg

特征

铜成分 (kg/件)	1.652
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	19.01
税率号	85369095
ETIM 9	EC001531
产品描述	RX CB 设备适配器, 400 A, 3 极, 快速安装型, 宽: 140 mm

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 PCF-declaration
