

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.625

RiLineX CB 设备适配器

状态: 2026-2-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.625 - RiLineX CB 设备适配器

RiLineX CB 设备适配器（3 极，最大 400 A），适用于 60 mm 母线系统。设备宽度为 145 mm。通用型采用 U 型螺母设计，为开关的安装提供了最高灵活性。适配器支持免工具卡扣式安装，可半自动适配 5 和 10 mm 厚的母线。出线方向可根据需要，通过简单改装实现下出线或上出线。



特征

型号	RX 9360.625
型式	通用型
您的获益	塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上 支持卡扣式安装，最高 250 A，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005 RAL 35745
供货范围	含 3 个接线腔盖板，2 根横梁和固定材料
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
额定峰值电压 Uimp	12 kV
额定电压	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

特征

Rated insulation voltage	1,000 V
过压类别	4
污染等级	3
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	29 x 10 mm
极数	3 极
导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
适用于制造商 (类型)	Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
基波频率	50...60 Hz
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
工作温度范围	-25 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
尺寸	宽度: 145 mm 高度: 325.8 mm 深度: 76.4 mm
包装单元	1 件
净重	3.6
毛重	3.8

特征

铜成分 (kg/件)	1.652
税率号	85369095
EAN	4028177997073
ETIM 9	EC001531

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明