


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.705 RiLineX 设备支架

状态: 2026-6-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.705 - RiLineX 设备支架 无触点系统

RiLineX 元件支承轨，宽度 45 mm，适用于 RiLineX 及 60 mm 母线系统平台，不含接触系统。非常适合在母线安装板上固定较宽的设备。



特征

型号	RX 9360.705
型式	无触点系统
您的获益	用于安装标准 DIN 导轨式电气元件，例如电机启动器 设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构 可选配设备防移位保护功能 通过精心配备的附件，减少物料种类 支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 239.4 mm 深度: 36.2 mm

特征

适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
极数	3 极
支承轨数量	1
额定电压	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
包装单元	4 件
净重	1.16 kg
毛重	1.2 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	7.39
税率号	85369095
ETIM 9	EC001531
产品描述	RX 设备托架, 宽度: 45 mm, 无触点系统

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 PCF-declaration
