

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.720 RiLineX 设备适配器

状态: 2026-6-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.720 - RiLineX 设备适配器

RiLineX 设备适配器（25 A，3 极，含连接线缆），宽 45 mm，适用于 60 mm 母线系统。配备已安装的、可免工具调节的支承轨，用于设备的卡扣式安装。



## 特征

|            |  |
|------------|--|
| 型号         | RX 9360.720  |
| 型式         | 带连接导线  |
| 您的获益       | 用于安装标准 DIN 导轨式电气元件，例如电机启动器<br>预制的连接线缆<br>设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构<br>可选配设备防移位保护功能<br>支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线<br>简单的安装<br>通过精心配备的附件，减少物料种类 |
| 材料         | 聚酰胺 (PA 6)<br>防火性能根据 UL 94   |
| 颜色         | RAL 9005<br>RAL 35745  |
| 连接线缆 (AWG) | AWG 12   |
| 额定电流 (最大)  | 25 A   |

# 特征

|                  |  |
|------------------|--|
| 圆导体额定电流          | 25 A   |
| 圆导体额定电流 (UL 认证)  | 25 A   |
| UL 电气值 (SCCR)    | 5 kA - 600 V, RMS, 未保护<br>100 kA - 600 V, RK5 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, 断路器, 最大 22A, DIVQ/7<br>65 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 16 A, NHJH/7<br>30 kA - 600 V, 组合电机控制器, 最大 12.5 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 40 A, NHJH/7 |
| 导线出线             | 下面   |
| 用于母线系统, 中心距离为... | 60 mm  |
| 连接电缆长度           | 160 mm   |
| 极数               | 3 极  |
| 适合于母线系统          | RiLineX<br>RiLine60  |
| 尺寸               | 宽度: 45 mm<br>高度: 239.4 mm<br>深度: 36.2 mm   |
| 支承轨数量/高度         | 1 / 10 mm  |
| 适合于母线            | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10  |
| 额定电压             | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)   |
| 污染等级             | 3  |
| 标准               | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508  |

## 特征

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 额定峰值电压 U <sub>imp</sub>   | 8 kV                                  |
| 额定绝缘电压 U <sub>i</sub>     | 1,000 V                               |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 2XB                                |
| 最大工作环境空气湿度                | 90 %                                  |
| 工作温度范围                    | -5 °C...55 °C                         |
| 贮存温度范围                    | -25 °C...75 °C                        |
| 空气湿度 (没有凝露)               | 10...90 %                             |
| 包装单元                      | 4 件                                   |
| 净重                        | 1.36 kg                               |
| 毛重                        | 1.39 kg                               |
| 铜成分 (kg/件)                | 0.096                                 |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前)       | 8.78                                  |
| 税率号                       | 85369095                              |
| ETIM 9                    | EC001531                              |
| 产品描述                      | RX 设备适配器 25 A, AWG 12, 3 极, 宽度: 45 mm |

## 批准

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)       |
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |