

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.730

## RiLineX 设备适配器

状态: 2026-7-7 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.730 - RiLineX 设备适配器

RiLineX 设备适配器（40 A，3 极，含连接线缆），宽 45 mm，适用于 60 mm 宽母线系统。配备已安装的、可免工具调节的支承轨，用于设备的卡扣式安装。



## 特征

|            |  |
|------------|--|
| 型号         | RX 9360.730  |
| 型式         | 带连接导线  |
| 您的获益       | 用于安装标准 DIN 导轨式电气元件，例如电机启动器<br>预制的连接线缆<br>设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构<br>可选配设备防移位保护功能<br>支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线<br>简单的安装<br>通过精心配备的附件，减少物料种类 |
| 材料         | 聚酰胺 (PA 6)<br>防火性能根据 UL 94   |
| 颜色         | RAL 9005<br>RAL 35745  |
| 连接线缆 (AWG) | AWG 10   |
| 额定电流 (最大)  | 40 A   |

# 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 圆导体额定电流                   | 40 A                                       |
| 圆导体额定电流 (UL 认证)           | 40 A                                       |
| 导线出线                      | 下面   |
| 用于母线系统, 中心距离为...          | 60 mm                                      |
| 连接电缆长度                    | 160 mm                                     |
| 极数                        | 3 极  |
| 适合于母线系统                   | RiLineX<br>RiLine60                        |
| 尺寸                        | 宽度: 45 mm<br>高度: 239.4 mm<br>深度: 36.2 mm   |
| 支承轨数量/高度                  | 1 / 10 mm                                  |
| 适合于母线                     | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10        |
| 额定电压                      | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| 污染等级                      | 3  |
| 标准                        | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508                  |
| 额定峰值电压 U <sub>imp</sub>   | 8 kV                                       |
| 额定绝缘电压 U <sub>i</sub>     | 1,000 V                                    |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 2XB                                     |
| 最大工作环境空气湿度                | 90 %                                       |

## 特征

---

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 工作温度范围              | -5 °C...55 °C                         |
| 贮存温度范围              | -25 °C...75 °C                        |
| 空气湿度 (没有凝露)         | 10...90 %                             |
| 火灾荷载                | 3.419 MJ/m <sup>2</sup>               |
| 包装单元                | 4 件                                   |
| 净重                  | 1.42 kg                               |
| 毛重                  | 1.45 kg                               |
| 铜成分 (kg/件)          | 0.088                                 |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 9.34                                  |
| 税率号                 | 85369095                              |
| ETIM 9              | EC001531                              |
| 产品描述                | RX 设备适配器 40 A, AWG 10, 3 极, 宽度: 45 mm |

## 批准

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)       |
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |