

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

RiLineX 设备适配器

状态: 2026-2-11 (来源: rittal.com/cn-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.790 - RiLineX 设备适配器

RiLineX 设备适配器（100 A，3 极，含连接线缆），宽 72 mm，适用于 60 mm 母线系统。带集成式压入螺母。



特征

型号	RX 9360.790
型式	带连接导线
您的收益	用于安装标准 DIN 导轨式电气元件，例如电机启动器 预制的连接线缆 设备承重导轨采用简易插接式锁紧机构 可选配设备防移位保护功能 支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 简单的安装 通过精心配备的附件，减少物料种类
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005 RAL 35745
连接线缆 (AWG)	AWG 2
圆导体额定电流	100 A
圆导体额定电流 (UL 认证)	100 A

特征

UL 电气值 (SCCR)	100 kA - 600 V, J 类保险丝, 最大 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, 断路器, 最大 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, 组合电机控制器, 最大 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, 组合电机控制器, 最大 75 A, NHJH/7
导线出线	上面
用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 72 mm 高度: 239.4 mm 深度: 36.6 mm
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
额定电压	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
过压类别	4
污染等级	3
标准	IEC 61 439-1/-2 UL 508
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C

特征

空气湿度 (没有凝露) 10...90 %

包装单元 1 件

净重 0.77

毛重 0.785

铜成分 (kg/件) 0.332

税率号 85369095

EAN 4028177996946

ETIM 9 EC001531

批准

批准 UL + C-UL (listed)

解释 符合性声明