

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX 连接适配器

状态: 2026-4-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - RiLineX 连接适配器

RiLineX连接适配器，用于 60 mm 母线系统，支持单相两路电缆接入（圆导线/扇形导线），1P，可以用于L1/L2/L3/N的连接，相位间距可灵活调整。



特征

型号	RX 9361.315
您的获益	支持安装在母线系统上，电缆连接仅需一颗螺丝即可完成
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005
额定电流 (最大)	864 A
额定电流 最大	1,060 A
圆导体额定电流	1,060 A
圆导体额定电流 (UL 认证)	980 A
UL 电气值 (SCCR)	27.5 kA - 600 V, RMS, 未保护 100 kA - 600 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 2000 A, JDDZ/7
导线出线	上/下

特征

用于母线系统，中心距离为...	60 mm
极数	1 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 54.1 mm 高度: 119.4 mm 深度: 163.4 mm
圆导线连接	95 - 300 mm ²
适合于母线	15 x 10 20 x 10 30 x 10
额定电压	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
过压类别	4
污染等级	3
标准	IEC/EN 61439-1 UL 508
额定峰值电压 U _{imp}	12 kV
额定绝缘电压 U _i	1,000 V
最大损耗功率	105 W
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C

特征

空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
接头数量	2
包装单元	1 件
净重	0.8 kg
毛重	0.892 kg
税率号	85369010
ETIM 9	EC001531
产品描述	RX 1 极连接适配器, 宽x高: 54x120 mm, 连接导线最大 300 mm ²

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 PCF-declaration