

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9361.315**

**RiLineX 连接适配器**

状态: 2026-5-30 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9361.315 - RiLineX 连接适配器

RiLineX 连接适配器，用于 60 mm 母线系统。连接适配器为单极，适用于双重连接（圆形导体/扇形导体）。相位间距可自由选择。该设备可用于 L1/L2/L3/N（三相+中性线）。该适配器结构设计紧凑，性能可靠。拆卸必须借助工具完成。导体连接既可以从上侧也可以从下侧进行。端子可实现全贯通接线。通过简单地卡扣在 RiLineX 基板上完成安装。该适配器可轻松安装于 RiLine60 上。它具有较高的短路耐受能力，以及易于安装的防接触保护装置。



## 特征

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 型号              | RX 9361.315                |
| 您的获益            | 支持安装在母线系统上，电缆连接仅需一颗螺丝即可完成  |
| 材料              | 聚酰胺 (PA 6)<br>防火性能根据 UL 94 |
| 颜色              | RAL 9005                   |
| 额定电流 (最大)       | 864 A                      |
| 额定电流 最大         | 1,060 A                    |
| 圆导体额定电流         | 1,060 A                    |
| 圆导体额定电流 (UL 认证) | 980 A                      |

# 特征

|                         |  |
|-------------------------|--|
| UL 电气值 (SCCR)           | 27.5 kA - 600 V, RMS, 未保护<br>100 kA - 600 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7<br>100 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 2000 A, JDDZ/7 |
| 导线出线                    | 上/下  |
| 用于母线系统, 中心距离为...        | 60 mm  |
| 极数                      | 1 极  |
| 适合于母线系统                 | RiLineX<br>RiLine60  |
| 尺寸                      | 宽度: 54.1 mm<br>高度: 119.4 mm<br>深度: 163.4 mm  |
| 圆导线连接                   | 95 - 300 mm <sup>2</sup>   |
| 适合于母线                   | 15 x 10<br>20 x 10<br>30 x 10  |
| 额定电压                    | 1,000 V AC<br>1,500 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)   |
| 过压类别                    | 4  |
| 污染等级                    | 3  |
| 标准                      | IEC/EN 61439-1<br>UL 508   |
| 额定峰值电压 U <sub>imp</sub> | 12 kV  |
| 额定绝缘电压 U <sub>i</sub>   | 1,000 V  |
| 最大损耗功率                  | 105 W  |

# 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 2X  |
| 最大工作环境空气湿度                | 90 %   |
| 工作温度范围                    | -5 °C...55 °C  |
| 贮存温度范围                    | -25 °C...75 °C   |
| 空气湿度 (没有凝露)               | 10...90 %  |
| 接头数量                      | 2  |
| 包装单元                      | 1 件  |
| 净重                        | 0.8 kg   |
| 毛重                        | 0.892 kg   |
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前)       | 4.47   |
| 税率号                       | 85369010   |
| ETIM 9                    | EC001531   |
| 产品描述                      | RiLineX 连接适配器, 用于 60 mm 母线系统。连接适配器为单极, 适用于双重连接 (圆形导体/扇形导体)。相位间距可自由选择。该设备可用于 L1/L2/L3/N (三相+中性线)。该适配器结构设计紧凑, 性能可靠。拆卸只能借助工具完成。导体连接既可以从上侧也可以从下侧进行。端子可实现全贯通接线。通过简单地卡扣在 RiLineX 基板上完成安装。该适配器可轻松安装于 RiLine60 上。它具有较高的短路耐受能力, 以及易于安装的防接触保护装置。 |

# 批准

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed)       |
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |