

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.004 RiLineX 熔断器座

状态: 2026-6-1 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.004 - RiLineX 熔断器座

紧装型 RiLineX 熔断器座，CC 级，适用于 60 mm 母线系统。用于圆柱形熔断器，CC 级 (30 A)，带光学 LED 熔断器状态监测功能。为安全接触圆柱形熔断器，本设备配备专门的熔断器夹座。该夹座在打开状态下可锁闭，在闭合状态下可铅封。导线连接采用 45°角布置的张力弹簧夹，最大兼容线径 6 mm<sup>2</sup>，接线简便快捷。设备适用于免工具卡扣式安装，并配备适用于 5 和 10 mm 导轨的半自动适配功能。含电子熔断器监控功能。



## 特征

型号	RX 9364.004
您的获益	支持卡扣式安装，可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 用于符合 UL 248-4 标准的 CC 级熔断器 UL 列名，符合 UL 4248 标准 创新型旋入式机构，支持选择性更换单个熔断器芯 下部区域采用便于操作的直插式接口 熔断器取拔工具包含在供货范围内 可上锁并铅封 带电子式熔丝监控
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能符合 UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745

## 特征

额定电流 (最大)	30 A
接线方式	拉式弹簧端子
额定工作电压	600 V 交流
UL 电气值 (SCCR)	200 kA - 600 V, CC 类保险丝, 最大 30 A, JDDZ/7
极数	3 极
尺寸	宽度: 27 mm 高度: 263 mm 深度: 123.5 mm
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
保险器熔丝	Class CC
用于保险器类型 (等级)	保险丝类 CC
包装单元	4 件
净重	1.2 kg
毛重	1.406 kg
税率号	85369095

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
----	--------------------