

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.230

## 连接模块

状态: 2026-1-31 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.230 - 连接模块 REM 800-CON

用于连接远程测量点。

## 特征

型号	SV 9393.230
产品描述	用于连接远程测量点。
供货范围	2 个连接模块 2 个总线连接件 (左/右) 2 个屏蔽端子 2 个螺钉接线端子 2 个端角
工作温度范围	-10 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...70 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...25 %
污染等级	2
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 20
用于支承导轨结构	是的
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
圆导线连接, 细线无电缆芯线套管	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
圆导线连接, 单芯	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
圆导线连接, 多芯	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>
圆导线接线端子	AWG 16 - 24
包装单元	2 件
净重	0.36

## 特征

---

毛重 0.366

税率号 85389099

EAN 4028177984974

## 批准

---

解释 符合性声明