

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.550

电流互感器

状态: 2026-4-17 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.550 - 电流互感器

特征

| | |
|-----------------|---|
| 型号 | SV 9393.550 |
| 型式 | 输出电压 333 mV |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能根据 UL 94 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| 供货范围 | 2 个插接底脚 2 个绝缘保护帽 1 个主母线端子 2 颗螺纹销钉 |
| 适合于母线 | 30 x 15 20 x 20 |
| Primary current | 100 A |
| 标准 | DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV V3 规范 |
| 尺寸 | 宽度: 60 mm 高度: 80 mm 深度: 30 mm |
| 工作温度范围 | -5 °C...55 °C |
| 贮存温度范围 | -25 °C...75 °C |
| 空气湿度 (没有凝露) | 10...90 % |

特征

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 基波频率 | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0.5 |
| Insulation material (class) | F |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.265 kg |
| 毛重 | 0.27 kg |
| 税率号 | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| 产品描述 | SV 电流互感器 100 A、28 mm |

批准

| | |
|----|-------|
| 解释 | 符合性声明 |
|----|-------|