Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9508.050

聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



PK 9508.050 - 聚碳酸酯箱体 PK 带敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。







特征

	PK 9508.050
型式	带封闭式盖板的 PK 箱体
材料	箱体:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯
	箱盖:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密
	封圈
	箱盖螺钉: 聚酰胺
	绝缘塞: 聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖
	箱盖螺钉
	用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08

© Rittal 2025

特征

尺寸	宽度: 130 mm 高度: 94 mm 深度: 57 mm
电缆导入(数量 x 直径)	M16/M20
公制敲落孔数量	10 x M16/M20
工作温度范围	-35 °C80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	4 件
净重	0.8
毛重	0.86
税率号	94037000
EAN	4028177490192
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	C-UL
	DNV-GL
	UL
 解释	

© Rittal 2025 3