Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PK 9509.000


聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2025-11-4 (来源: rittal.com/cn-zh)



PK 9509.000 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。







特征

型号	PK 9509.000
型式	带封闭式盖板的 PK 箱体
产品描述	工作温度范围: -35°C至+80°C。该温度范围受所安装的设备限制。
材料	箱体:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯
	灰色箱盖:玻璃纤维增强型的聚碳酸酯,周围用发泡聚氨酯塑料
	(PU) 密封圈
	箱盖螺钉: 聚酰胺
	绝缘塞: 聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 箱体配有箱盖
	箱盖螺钉
	用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66

© Rittal 2025

特征

IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 130 mm
	高度: 94 mm
	深度: 81 mm
工作温度范围	-35 °C80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	4 件
净重	1
毛重	1.17
税率号	94037000
EAN	4028177139299
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	C-UL
	DNV-GL
	UL
	UL + C-UL (listed)
解释	

© Rittal 2025