

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9512.100

## 聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2026-3-12 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9512.100 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



## 特征

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 型号                       | PK 9512.100                                                             |
| 型式                       | 透明盖板                                                                    |
| 产品描述                     | 工作温度范围：-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。                                  |
| 材料                       | 箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯<br>透明箱盖：聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈<br>箱盖螺钉：聚酰胺<br>绝缘塞：聚乙烯 |
| 颜色                       | RAL 7035                                                                |
| 供货范围                     | 箱体配有箱盖<br>箱盖螺钉<br>用于墙壁固定螺钉的绝缘塞                                          |
| Protection category NEMA | NEMA 4X                                                                 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 66                                                                   |
| IK 编码                    | IK08                                                                    |

# 特征

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 尺寸         | 宽度: 180 mm<br>高度: 94 mm<br>深度: 57 mm |
| 工作温度范围     | -35 °C...80 °C                       |
| 基本材料       | 聚碳酸酯                                 |
| 包装单元       | 2 件                                  |
| 净重         | 0.5 kg                               |
| 毛重         | 0.594 kg                             |
| 税率号        | 94037000                             |
| ETIM 9     | EC000261                             |
| ECLASS 8.0 | 27180101                             |

# 批准

|    |            |
|----|------------|
| 批准 | C-UL<br>UL |
|----|------------|