

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9514.050**

**聚碳酸酯箱体 PK**

状态: 2026-5-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9514.050 - 聚碳酸酯箱体 PK 带敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



## 特征

型号	PK 9514.050
型式	带封闭式盖板的 PK 箱体
材料	箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉：聚酰胺 绝缘塞：聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08

# 特征

---

尺寸	宽度: 180 mm 高度: 110 mm 深度: 90 mm
电缆导入 (数量 x 直径)	M20 M20/M25 M32/M40
公制敲落孔数量	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40
工作温度范围	-35 °C...80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	2 件
净重	0.77 kg
毛重	0.863 kg
税率号	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	PK 箱 enc 180x110x90 一包二个

---

# 批准

---

批准	C-UL DNV UL
解释	符合性声明

---