Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9516.000

聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2026-11-3 (来源: www.rittal.com/cn-zh)

PK 9516.000 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。







特征

型号	PK 9516.000
型式	带封闭式盖板的 PK 箱体
产品描述	工作温度范围：-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。
材料	箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 灰色箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉：聚酰胺 绝缘塞：聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
尺寸	宽度: 180 mm 高度: 110 mm 深度: 165 mm

© Rittal 2026

特征

防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK 编码	IK08
工作温度范围	-35 °C...80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	2 件
净重	1.174 kg
毛重	1.373 kg
税率号	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	PK 箱 W180H110D165 带灰色盖

批准

批准	C-UL DNV UL
解释	符合性声明