


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9520.000

## 聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2026-5-11 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9520.000 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



## 特征

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 型号                       | PK 9520.000   |
| 型式                       | 带封闭式盖板的 PK 箱体   |
| 产品描述                     | 工作温度范围：-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。  |
| 材料                       | 箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯<br>灰色箱盖：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈<br>箱盖螺钉：聚酰胺<br>绝缘塞：聚乙烯 |
| 颜色                       | RAL 7035  |
| 供货范围                     | 箱体配有箱盖<br>箱盖螺钉<br>用于墙壁固定螺钉的绝缘塞  |
| Protection category NEMA | NEMA 4X   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 66   |

## 特征

---

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| IK 编码      | IK08                                  |
| 尺寸         | 宽度: 254 mm<br>高度: 180 mm<br>深度: 90 mm |
| 工作温度范围     | -35 °C...80 °C                        |
| 基本材料       | 聚碳酸酯                                  |
| 包装单元       | 1 件                                   |
| 净重         | 0.713 kg                              |
| 毛重         | 0.813 kg                              |
| 税率号        | 84879090                              |
| ETIM 9     | EC000261                              |
| ECLASS 8.0 | 27180101                              |
| 产品描述       | PK 箱 W254H180D90 带灰色盖                 |

## 批准

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 批准 | C-UL<br>DNV<br>UL |
| 解释 | 符合性声明             |