

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9523.100

聚碳酸酯箱体 PK

状态: 2026-5-10 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9523.100 - 聚碳酸酯箱体 PK 没有敲落孔

玻璃纤维增强的聚碳酸酯壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备快速锁定装置的盖板可实现快速维护。阻燃材料确保安全。



特征

型号	PK 9523.100
型式	PK 透明盖箱体
产品描述	工作温度范围：-35 °C 至 +80 °C。该温度范围受所安装的设备限制。
材料	箱体：玻璃纤维增强型的聚碳酸酯 透明箱盖：聚碳酸酯，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 箱盖螺钉：聚酰胺 绝缘塞：聚乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体配有箱盖 箱盖螺钉 用于墙壁固定螺钉的绝缘塞
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08

特征

尺寸	宽度: 360 mm 高度: 254 mm 深度: 111 mm
工作温度范围	-35 °C...80 °C
基本材料	聚碳酸酯
包装单元	1 件
净重	1.367 kg
毛重	1.567 kg
税率号	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	PK 箱 带透明门 LID

批准

批准	C-UL DNV UL
解释	符合性声明
