

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Mini-PLS 母线式熔丝座

状态: 2026-2-3 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.000 - Mini-PLS 母线式熔丝座

额定电流 63 A。



特征

型号	SV 9630.000
材料	聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0
颜色	主体架: RAL 9011 盖板: RAL 7035
说明	使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	D 02-E 18 (套筒定位器)
额定工作电压	400 V
额定电流 最大	63 A
尺寸	宽度: 38 mm 高度: 160 mm
圆导线连接	1.5 - 16 mm ²
包装单元	1 件

特征

净重	0.3
毛重	0.316
铜成分 (kg/件)	0.11
税率号	85369095
EAN	4028177149908
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

批准

解释 符合性声明