

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.110 CB 元件适配器

状态: 2026-1-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.110 - CB 元件适配器 3 极

用于机械式固定和直接接触安装板的断路器。

## 特征

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 型号                             | SV 9635.110  |
| 作用方式                           | 用于机械式固定和直接接触地板上的功率开关<br>通过可灵活设置的固定点 (M4) 安装功率开关                                |
| 材料                             | 聚酰胺<br>防火性能符合 UL 94-V0   |
| 颜色                             | RAL 7035   |
| 说明                             | 在选择 CB 元件适配器时，必须注意电子功率开关的固定间距<br>根据使用的功率开关而定，可能会导致功率降低<br>给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| 额定电流 最大                        | 160 A  |
| 额定工作电压                         | 600 V (直流), 3~<br>690 V (交流), 3~   |
| 极数                             | 3 极  |
| 尺寸                             | 宽度: 90 mm<br>高度: 160 mm<br>深度: 45 mm   |
| Distance between fixing points | 30 mm  |
| 导线出线                           | 上/下  |
| 适用于制造商 (类型)                    | ABB (XT2)<br>Allen Bradley (140G-H)<br>Eaton (NZM1)                            |

## 特征

|            |               |
|------------|---------------|
| 包装单元       | 1 件           |
| 净重         | 0.55          |
| 毛重         | 0.588         |
| 铜成分 (kg/件) | 0.276         |
| 税率号        | 85369095      |
| EAN        | 4028177951846 |
| ETIM 9     | EC001531      |
| ECLASS 8.0 | 27370304      |

## 批准

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK  |