Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9635.110 CB元件适配器

状态: 2025-11-29 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9635.110 - CB 元件适配器 3 极

用于机械式固定和直接接触安装板的断路器。

特征

| 型号 | SV 9635.110 |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 作用方式 | 用于机械式固定和直接接触地板上的功率开关 |
| | 通过可灵活设置的固定点 (M4) 安装功率开关 |
| 材料 | 聚酰胺 |
| | 防火性能符合 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 说明 | 在选择 CB 元件适配器时,必须注意电子功率开关的固定间距 |
| | 根据使用的功率开关而定,可能会导致功率降低 |
| | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| 额定电流 最大 | 160 A |
| 额定工作电压 | 600 V (直流), 3~ |
| | 690 V (交流), 3~ |
| 极数 | 3 极 |
| 尺寸 | 宽度: 90 mm |
| | 高度: 160 mm |
| | 深度: 45 mm |
| Distance between fixing points | 30 mm |
| 导线出线 | 上/下 |
| 适用于制造商(类型) | ABB (XT2) |
| | Allen Bradley (140G-H) |
| | Eaton (NZM1) |

© Rittal 2025 2

特征

| 包装单元 | 1件 |
|------------|---------------|
| 净重 | 0.55 |
| 毛重 | 0.588 |
| 铜成分(kg/件) | 0.276 |
| 税率号 | 85369095 |
| EAN | 4028177951846 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

批准

| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
| 解释 | 符合性声明 |
| | 符合性声明 UK |

© Rittal 2025