Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9635.340 元件适配器

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9635.340 - 元件适配器 3 极

用于安装开关设备和防护设备。

特征

型号 	SV 9635.340
型式	舒适
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
 说明	给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	25 A
额定工作电压	600 V (直流), 3~ 690 V (交流), 3~
极数	3 极
UL 电气额定值	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
	AWG 12
连接电缆长度	100 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
支承轨型号	可调
尺寸	宽度: 45 mm 高度: 160 mm 深度: 34.5 mm
包装单元	

© Rittal 2025 2

特征

净重	0.512
毛重	0.518
铜成分(kg/件)	0.03
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177817340
ETIM 9	EC001531

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025