

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.360

元件适配器

状态: 2026-1-14 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.360 - 元件适配器 3 极

用于安装开关设备和防护设备。

特征

| | |
|------------|---------------------------------------------|
| 型号 | SV 9635.360 |
| 型式 | 舒适 |
| 作用方式 | 用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备 |
| 材料 | 聚酰胺 防火性能根据 UL 94 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 说明 | 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差 |
| 额定电流 最大 | 45 A |
| 额定工作电压 | 600 V (直流), 3~ 690 V (交流), 3~ |
| 极数 | 3 极 |
| UL 电气额定值 | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流 |
| 连接线缆 (AWG) | AWG 8 |
| 连接电缆长度 | 100 mm |
| 支承轨数量/高度 | 1 / 10 mm |
| 支承轨型号 | 可调 |
| 尺寸 | 宽度: 45 mm 高度: 160 mm 深度: 34.5 mm |
| 包装单元 | 4 件 |

特征

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 净重 | 0.64 |
| 毛重 | 0.683 |
| 铜成分 (kg/件) | 0.062 |
| 税率号 | 85369095 |
| Custom Tariff Number China (deviation to global nr) | Differing customs tariff number for China: 85380000 |
| EAN | 4028177817326 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 |