

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.381

元件适配器

状态: 2026-1-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.381 - 元件适配器 1 极

用于安装开关设备和防护设备。

特征

型号	SV 9635.381
型式	L1
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
说明	根据所需的相位连接而定，需要不同的适配器版本 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	690 V (交流), 1~
极数	1 极
连接线缆 (AWG)	AWG 8
连接电缆长度	100 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
支承轨型号	固定
尺寸	宽度: 18 mm 高度: 160 mm 深度: 35 mm
包装单元	6 件
净重	0.33

特征

毛重	0.425
铜成分 (kg/件)	0.015
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177934535
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK