Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9635.381 元件适配器

状态: 2025-11-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



SV 9635.381 - 元件适配器 1 极

用于安装开关设备和防护设备。

特征

型号	SV 9635.381
型式	L1
作用方式	用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料	聚酰胺 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 7035
说明	根据所需的相位连接而定,需要不同的适配器版本 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	690 V (交流), 1~
极数	1 极
连接线缆 (AWG)	AWG 8
连接电缆长度	100 mm
支承轨数量/高度	1 / 10 mm
支承轨型号	固定
尺寸	宽度: 18 mm 高度: 160 mm 深度: 35 mm
包装单元	6件
净重 ————————————————————————————————————	0.33

© Rittal 2025 2

特征

毛重	0.425
铜成分(kg/件)	0.015
税率号	85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177934535
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025