


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.240

PE/PEN 组合角固定件 E-Cu

状态: 2026-5-22 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.240 - PE/PEN 组合角固定件 E-Cu 用于 PE/PEN 组合

PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成，它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。

特征

型号	SV 9661.240
产品描述	PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成，它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。
您的获益	通过预制的组合角支架、并柜连接片以及个性化的、根据机柜宽度定制的母线能够大大降低装配时间和费用
使用范围	形式 2-4
材料	E-Cu
供货范围	包括固定件
Approved short-circuit current capability	I _{cw} 60 kA, 1 秒
适合于母线	母线 E-Cu 带集成式孔
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM	40 - 10 mm
适合于母线	宽度: 40, 80 高度: 10, 10 mm
包装单元	4 件
净重	2.2 kg
毛重	2.356 kg
铜成分 (kg/件)	0.44

特征

税率号	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
产品描述	SV PE/PEN 组合角固定件 E-Cu, 宽度高度: 40x10 mm, 长度: 135 mm

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------