

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9666.260 DIN 导轨装置模块

状态: 2026-6-27 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.260 - DIN 导轨装置模块

容纳 DIN 导轨安装设备，盖板可铅封。

## 特征

型号	SV 9666.260
产品描述	用于安装串行安装设备。带支承轨 35 x 15 mm。盖板可铅封。
材料	盖板：聚苯乙烯 支承轨：钢板，镀锌 盖板：聚苯乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 250 mm 高度: 450 mm
结构尺寸	宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1 高度单位 (U) 150 mm: 3 最大分度单位 18 mm: 36
支承轨数量	3
开口数量	3
包装单元	1 件
净重	1.05 kg
毛重	1.059 kg
税率号	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411

# 特征

---

产品描述

ISV DIN导轨装置模块 宽度1WU/高度3U

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK