

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.270 DIN 导轨装置模块

状态: 2026-4-5 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.270 - DIN 导轨装置模块

容纳 DIN 导轨安装设备，盖板可铅封。

特征

型号	SV 9666.270
产品描述	用于安装串行安装设备。带支承轨 35 x 15 mm。盖板可铅封。
材料	盖板：聚苯乙烯 支承轨：钢板，镀锌 盖板：聚苯乙烯
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
尺寸	宽度: 250 mm 高度: 600 mm
结构尺寸	宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1 高度单位 (U) 150 mm: 4 最大分度单位 18 mm: 48
支承轨数量	4
开口数量	4
包装单元	1 件
净重	1.35 kg
毛重	1.36 kg
税率号	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411

特征

产品描述

ISV DIN导轨装置模块 宽度1WU/高度4U

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK