

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.300 DIN 导轨装置模块

状态: 2026-5-15 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.300 - DIN 导轨装置模块

容纳 DIN 导轨安装设备，盖板可铅封。

特征

| | |
|------------|---|
| 型号 | SV 9666.300 |
| 产品描述 | 用于安装串行安装设备。带支承轨 35 x 15 mm。盖板可铅封。 |
| 材料 | 盖板：聚苯乙烯 支承轨：钢板，镀锌 盖板：聚苯乙烯 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 尺寸 | 宽度: 500 mm 高度: 450 mm |
| 结构尺寸 | 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2 高度单位 (U) 150 mm: 3 最大分度单位 18 mm: 72 |
| 支承轨数量 | 3 |
| 开口数量 | 6 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 2.03 kg |
| 毛重 | 2.04 kg |
| 税率号 | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |

特征

产品描述

ISV DIN导轨装置模块 宽度2WU/高度3U

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK