

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

NH 熔断器式负荷开关模块

状态: 2026-1-31 (来源: rittal.com/cn-zh)

SV 9666.410 - NH 熔断器式负荷开关模块

适合于在安装板安装时容纳 NH 熔丝负荷断路器，盖板可铅封。



特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | SV 9666.410 |
| 产品描述 | 适用装配用于安装板安装的 NH 熔断器负荷开关。盖板可铅封。 |
| 材料 | 盖板：聚苯乙烯 横梁：钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 包括固定件 |
| 安装操作说明 | 在使用 2 个尺寸 2 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.210/.230/.250) 或 1 个尺寸 3 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.310/.330/.350) 时，则须将分隔横梁 9666.420 和防接触保护模块 9666.060 用作模块单元 |
| 尺寸 | 宽度: 250 mm 高度: 450 mm |
| 结构尺寸 | 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1 高度单位 (U) 150 mm: 3 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 与型号相匹配 | 9344.210 |
| | 9344.230 |
| | 9344.250 |
| 用于结构尺寸 | 1 x Gr. 2 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.95 |
| 毛重 | 1.082 |
| 税率号 | 85369095 |
| EAN | 4028177676374 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |

批准

| | |
|----|----------|
| 解释 | 符合性声明 |
| | 符合性声明 UK |
