



SV 9666.560 - NH 条形熔断器负荷开关模块

用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关，规格从 00 至 3 (3 极，100/185 mm 母线中心距离)。

特征

型号	SV 9666.560
产品描述	用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关，规格从 00 至 3 (3 极，100/185 mm 母线中心距离)。
材料	盖板：聚苯乙烯 支架：玻璃纤维增强的塑料
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
说明	为了保证电缆连接顺利，必须在 NH 条形熔断器开关模块的上方或下方安装防接触保护模块或安装母线模块 N/PE
尺寸	宽度: 750 mm 高度: 750 mm
结构尺寸	宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3 高度单位 (U) 150 mm: 5
用于结构尺寸	12 x Gr. 00 6 x Gr. 1 6 x Gr. 2 6 x Gr. 3
与型号相匹配	9677.XXX
适合于母线	40 x 10 50 x 10 60 x 10
母线中心距离	185 mm

特征

包装单元	1 件
净重	5.17
毛重	5.18
税率号	85369095
EAN	4028177676442
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

批准

解释	符合性声明
	符合性声明 UK