## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9666.583 NH 条形熔断器负荷开关模块

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



## SV 9666.583 - NH 条形熔断器负荷开关模块

用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关,规格从 00 至 3(3 极,100/185 mm 母线中心距离)。

#### 特征

型号	SV 9666.583
产品描述	用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关,规格从 00 至 3(3 极, 100/185 mm 母线中心距离)。
材料	盖板:聚苯乙烯 支架:玻璃纤维增强的塑料
颜色	RAL 7035
供货范围	包括固定件
说明	为了保证电缆连接顺利,必须在 NH 条形熔断器开关模块的上方或下 方安装防接触保护模块或安装母线模块 N/PE
尺寸	宽度: 750 mm 高度: 450 mm
结构尺寸	宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3 高度单位 (U) 150 mm: 3
用于结构尺寸	10 x Gr. 00
与型号相匹配	9346.020 9346.030
适合于母线	40 x 10
母线中心距离	100 mm
包装单元	1件
净重	3.33
毛重	3.34

© Rittal 2025

## 特征

税率号	85369095
EAN	4028177676473
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

### 批准

解释符合性声明

符合性声明 UK