Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9666.926 并联柜系统 VX25

状态: 2025-11-26 (来源: rittal.com/cn-zh)



VX 9666.926 - 并联柜系统 VX25 配电柜

VX 并联柜系统可作为配电机柜,用于 ISV 扩展模块。







特征

型号	VX 9666.926
材料	钢板
表面	箱体架:浸涂底漆 门、顶盖、后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹 底板:镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 门 门铰链在右边,可换到左边 底板 后壁 顶板 锁: 3 mm 双齿
门数	2

© Rittal 2025 2

特征

说明	对于 600mm 宽的配电柜,请选择 VX 基本型的机柜 对于 200 mm 高的底座,需要分别 2 个包装单元的底座角件 (100 mm) 和底座护板 (100 mm)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
尺寸	宽度: 1,100 mm 高度: 2,000 mm 深度: 600 mm
包装单元	1件
	115.4
毛重	126.8
本型号(含包装)PCF(出厂前)	384.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN	4028177929616
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

批准

批准	Bureau Veritas
	DNV-GL
证书	表面
解释	

© Rittal 2025