

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9666.956 并联柜系统 VX25

状态: 2026-4-19 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.956 - 并联柜系统 VX25 配电柜

VX 并联柜系统可作为配电机柜，用于 ISV 扩展模块。



## 特征

型号	VX 9666.956
材料	钢板
表面	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖、后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 底板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体架 门 门铰链在右边，可换到左边 底板 后壁 顶板 锁：3 mm 双齿
门数	1

## 特征

说明	对于 600mm 宽的配电柜，请选择 VX 基本型的机柜 对于 200 mm 高的底座，需要分别 2 个包装单元的底座角件 (100 mm) 和底座护板 (100 mm)
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 55
防护等级 NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
尺寸	宽度: 850 mm 高度: 2,000 mm 深度: 400 mm
包装单元	1 件
净重	84.2 kg
毛重	85.8 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	273.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
产品描述	VX 配电柜 (ISV) , 宽高深 850x2000x400 mm, 钢板, 单门

## 批准

批准	Bureau Veritas DNV-GL
证书	表面

# 批准

---

解释

符合性声明 UK